




# HOma

Wir finden Wege.



**HO-MA  
PRODUKTPUFFER**

[www.ho-ma.eu](http://www.ho-ma.eu)

# HO-MA Produktpuffer



GEEIGNET FÜR FOLGENDE AUSBLASAUFGABEN	
Produkte	Glas- und Kunststoff Produkte
Produktabmessungen	Nach Abstimmung
Förderleistung	Nach Abstimmung
GRUNDMASCHINE	
Produktpuffer	Die Produktpuffer können am Ein- und Auslauf einer Maschine und als Puffer zwischen Produktionslinien eingesetzt werden. Mit unterschiedlichen Füllgraden der Pufferfläche.
PDT - Puffer-Drehteller	Ø 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm Ab Ø 1.200 werden Stützrollen eingesetzt
Pneumatik, einspurig	Einspuriges Transportband, Größe nach Kundenanforderung. Optional mit - Produktaufgabetisch (Größe und Menge Produktabhängig) - Produktbereitstellung als Produktreihe oder Einzelprodukt - Antrieb nach Produkthanforderung
BiFlow Band, mehrspurig	Mehrspuriges Transportband, Größe nach Kundenanforderung Unterschiedliche Fahrrichtungen möglich Puffermöglichkeit mit gleichzeitiger Ausschleusung und Rücklauf Optional mit - Produktaufgabetisch (Größe und Menge Produktabhängig) - Produktbereitstellung als Produktreihe oder Einzelprodukt - Antriebe nach Produkthanforderung
Ausführung	Edelstahl 1.4301 (Ra 1,6) Optional auch höherwertig Stationär oder Fahrbar
STEUERUNG	
Maschinensteuerung	Bei Integration in Neumaschine, in der Regel Kundenseitig Optional mit Kleinsteuerung
STAND ALONE ODER KOMBINIERBAR MIT	
ASF-Lichttisch Zuführung- Pufferaufgaben für alle Anwendungen	
SONDERAUSFÜHRUNGEN NACH ABSTIMMUNG	

Wir sind Ihr Anbieter mit dem Schwerpunkt auf:

Pharma – Apothekenfreie Arzneimittel - Diagnostik - Consumer  
Lebensmittel – Homöopathie – Healthcare – Pflegemittel

Alle Maschinen erfüllen stets unseren hohen Qualitätsstandard

Standardisierte Technik

Platzsparende Bauweise

Kompetenter Service

Schonender Objekttransport

Schnelle Formatumrüstung

Innovatives Bedienkonzept